



**Морозильник з ультра низькою температурою на 606 л.**

**Робоча температура -25...-42 °C**

### Сфера застосування

Підходять для заморожування різних речовин, що потребують зберігання при низьких температурах, таких як плазма крові, реагенти тощо. Для використання в лікувальних установах, на станціях переливання крові, в лабораторіях коледжів та університетів, при виробництві заморожених продуктів, в системі підприємств громадського харчування тощо.



### Система охолодження

Холодильна схема забезпечує високу ефективність та стабільність температури.



### Енергозбереження

Холодоагент без фреона, високоефективний вбудований компресор та вентилятор ЕВМ є енергозберігаючими та екологічно безпечними.



### Термоізоляція

Ізоляція морозильника - поліуретан високої щільності;

Магнітні герметичні двері з вакуумною ізоляцією запобігають потраплянню тепла до морозильника.



### Підтримка постійної температури

Цифровий індикатор температури та показники температури всередині можна встановити в межах від -25°C до -42°C;

Система контролю температури з точністю відображення 0,1°C;

Порт доступу даних RS232, LAN-порт для підключення до локальної мережі, вбудований USB-порт для передачі даних, бездротовий доступ через Wi-Fi, Micro SD-карта для зберігання даних до 10 років, реєстратор даних температури;

Можливість роздрукувати щоденні дані щодо показників температури на термопринтері;

Порт доступу до зовнішнього датчика, можливість під'єднати 2 додаткові датчики температури.



### Система сигналізації

Візуальна та звукова система сигналізації: сигнал високої чи низької температури, відкритих дверей, несправності датчика, відключення живлення.



### Система безпеки

Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню;

Система оснащена паролем, для захисту від несанкціонованого корегування параметрів холодильника.

Резервний акумулятор на 72 година для дисплея та системи сигналізації під час вимкнення живлення, з підтримкою повідомлень безпеки;



### Екологічність

Вся продукція компанії обладнана холодоагентами, які не роблять негативного впливу на навколишнє середовище.



### Умови навколишнього середовища

Ідеальні умови навколишнього середовища для роботи холодильників 20-25 °C та 40-45 % відносної вологості повітря.



### Дизайн

Зручність пересування, завдяки колесам з фіксаторами;

Спеціальний дизайн полиць, для вільного потоку повітря; регулювання висоти полиць;

Подвійна світлодіодна підсвітка;





**Модель M670PLZ**

**Основні технічні параметри:**

<b>Технічні характеристики</b>	
Модель	M660PLZ
Тип	вертикальний
Корисний об'єм з полицями (л.)	606
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	624*635*1607
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	864*913*2190
Вага нетто/брутто (кг)	210/220
Колір корпусу	RAL7047 (світло-сірий)
<b>Продуктивність</b>	
Температурний режим °C	-25...-42
Встановлена температура морозильної камери °C	-40
Клас споживання енергії	B
Кліматичний клас	N
Дисплей	LCD сенсорний екран
<b>Холодильні елементи</b>	
Компресор	1
Охолодження	повітряне
Режим розморожування	ручний
Холодоагент	HC



Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com  
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com

Товщина ізоляції (мм)	120
<b>Структура</b>	
Зовнішній матеріал	фарбована сталь з антикорозійним покриттям
Внутрішній матеріал	нержавіюча сталь
Кількість полиць	5
Дверний замок	так
Захист паролем	так
Освітлення	подвійна світлодіодна підсвітка
Тестовий порт доступу	так
Колеса	4+ (2 фіксуючі ніжки)
Резервний акумулятор	так
<b>Оснащення системи</b>	
Термопринтер	так
USB-порт для передачі даних	так
LAN-порт для підключення до локальної мережі	так
RS232	так
Бездротовий доступ через Wi-Fi	так
Micro SD-карта (для зберігання даних до 10 років)	так
Реєстратор даних температури	так
<b>Електрика</b>	
Номінальна напруга (В/Гц)	220-240/50
Споживання електроенергії (кВт/добу)	-
Номінальний струм (А)	-

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.

Термін постачання – 1 місяць з моменту замовлення

Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»



Україна, 01042, м. Київ, р-н  
Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com  
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com